

Seriennummer, Herstelldatum und Geräte-Version befinden sich auf dem Geräte-Typenschild.
Serial number, date of manufacturing and unit version are shown on the type plate of the unit.
Le numéro de série, la date de fabrication et la version se trouvent sur la plaque signalétique de l'appareil.

EG-Konformitätserklärung


Renfert GmbH, Industriegebiet, 78247 Hilzingen / Germany

Hiermit erklären wir, dass die Bauart des Wachstauchgerätes *hotty LED* folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

EG-Richtlinie EMV (89/336/EWG)

EG-Richtlinie elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (73/23/EWG)

Angewendete harmonisierte Normen: EN 61010-1; EN 60742; EN 61558; EN 55011; EN 50082-2; EN 55022.4; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-11; IEC 801-2; IEC 801-4; IEC 801-5; IEC 1000-4-5; IEC 1000-4-6



M. Preuß, Leiter Konstruktion

Hilzingen, 20.06.01

EU Conformity Declaration

Renfert GmbH, Industriegebiet, 78247 Hilzingen / Germany

We herewith declare that the construction of the *hotty LED* wax dipping unit complies with the following applicable regulations:

EC Directive on EMC (89/336/EEC)

EC Directive on Electrical Equipment for Use Within Certain Voltage Ranges (73/23/EEC)

Harmonised norms applied: EN 61010-1; EN 60742; EN 61558; EN 55011; EN 50082-2; EN 55022.4; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-11; IEC 801-2; IEC 801-4; IEC 801-5; IEC 1000-4-5; IEC 1000-4-6



M. Preuß, Engineering Director

Hilzingen, 20.06.01

Déclaration de conformité CE

Renfert GmbH, Industriegebiet, 78247 Hilzingen / Germany

Nous assurons que le type de construction du réchauffeur de cire d'immersion *hotty LED* est conforme aux normes:

Directive CE sur la CEM (89/336/CEE)

Directive CE sur les moyens d'exploitation électriques destinés à l'utilisation à l'intérieur de certaines limites de tension (73/23/CEE)

Normes harmonisées utilisées: EN 61010-1; EN 60742; EN 61558; EN 55011; EN 50082-2; EN 55022.4; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-11; IEC 801-2; IEC 801-4; IEC 801-5; IEC 1000-4-5; IEC 1000-4-6



M. Preuß, Chef de construction

Hilzingen, 20.06.01

Il numero di serie, la data di costruzione e la versione si trovano sulla targhetta dell'apparecchio.
El número de serie, la fecha de fabricación y la versión del aparato están indicados en la placa identificadora del aparato.

Seriennummer, fabricatiedatum en versie van het toestel staan vermeld op het typeplaatje van het toestel.

Dichiarazione di conformità secondo le norme della C.E.

Renfert GmbH, Industriegebiet, 78247 Hilzingen / Germany

Con la presente dichiariamo che il sistema di costruzione dello riscaldatore *hotty LED* è conforme alle norme pertinenti:

Direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE)

Direttiva CE sulle apparecchiature elettriche da usare entro determinati limiti di tensione (73/23/CEE)

Norme armonizzate applicate: EN 61010-1; EN 60742; EN 61558; EN 55011; EN 50082-2; EN 55022.4; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-11; IEC 801-2; IEC 801-4; IEC 801-5; IEC 1000-4-5; IEC 1000-4-6



M. Preuß, capo reparto e costruzione

Hilzingen, 20.06.01

Declaración de conformidad según la C.E.

Renfert GmbH, Industriegebiet, 78247 Hilzingen / Germany

Por la presente, declaramos que la construcción del aparato para cera de inmersión *hotty LED* corresponde a las siguientes disposiciones pertinentes:

Norma CE compatibilidad electromagnética (89/336/CEE)

Norma CE medios de producción eléctricos para la utilización dentro de límites de tensión determinados (73/23/CEE)

Normas armonizadas que han sido aplicadas: EN 61010-1; EN 60742; EN 61558; EN 55011; EN 50082-2; EN 55022.4; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-11; IEC 801-2; IEC 801-4; IEC 801-5; IEC 1000-4-5; IEC 1000-4-6



M. Preuß, Jefe de construcción

Hilzingen, 20.06.01

EG-conformiteitsverklaring

Renfert GmbH, Industriegebiet, 78247 Hilzingen / Duitsland

Wij verklaren dat het model van de wasdompelbad *hotty LED* voldoet aan onderstaande standaards en normen:

EG-richtlijn EMV (89/336/EG)

EG-richtlijn elektrische produktiemiddelen voor gebruik binnen bepaalde spanningslimieten (73/23/EG)

Geharmoniseerde normen die van toepassing zijn: EN 61010-1; EN 60742; EN 61558; EN 55011; EN 50082-2; EN 55022.4; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-11; IEC 801-2; IEC 801-4; IEC 801-5; IEC 1000-4-5; IEC 1000-4-6



M. Preuß, Chef constructie

Hilzingen, 20.06.01

Numer seri, data produkcji i wersja urządzenia znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia.

Номер серии, дата изготовления и модель прибора указаны на фирменной табличке.

序号和制造日期见仪器基本数据表。



Deklaracja zgodności UE

Renfert GmbH, Industriegebiet, 78247 Hilzingen / Germany

Niniejszym oświadczamy że konstrukcja *hotty* urządzenie do zamaczania w wosku odpowiada następującym obowiązującym przepisom:

Wytyczne UE 89/336/EWG zgodność elektromagnetyczna (EMV)

Wytyczne UE o elektrycznych materiałach do stosowania przy określonych ograniczeniach napięcia (73/23/EWG)

Zastosowane zgodne normy: EN 61010-1; EN 60742; EN 61558; EN 55011;
EN 50082-2; EN 55022.4; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4;
EN 61000-4-11; IEC 801-2; IEC 801-4; IEC 801-5; IEC 1000-4-5; IEC 1000-4-6

M. Preuß, kierownik działu konstrukcji

Hilzingen, 20.06.01



Декларация о соответствии ЕЭС

Renfert GmbH, Industriegebiet, 78247 Hilzingen / Germany

Настоящим заявляем, что конструкция воскотопки *hotty LED* соответствует следующим определениям:

Директива ЕС в отношении электромагнитной совместимости (89/336/ЕЭС)

Директива ЕС в отношении электрического оборудования для использования в пределах определенных границ напряжения (73/23/ЕЭС)

Использованные гармонизированные стандарты: EN 61010-1; EN 60742;
EN 61558; EN 55011; EN 50082-2; EN 55022.4; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3;
EN 61000-4-4; EN 61000-4-11; IEC 801-2; IEC 801-4; IEC 801-5; IEC 1000-4-5;
IEC 1000-4-6

M. Preuss, руководитель конструкторского отдела

Hilzingen, 20.06.01